品番: EA823MC-16

品名:16mm 超硬付パイプ用ホールソー



販売価格	<b>6,830円</b> (税抜)/7,513円(税込)				
カタログ価 格	6,830円(税抜)/7,513円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/11 20:37現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0985ページ				







## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	278P016
用途	板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、 銅板、アルミなどへの穴あけ作業に。ス テンレスパイプ、鋼管、銅管などの穴あ け作業に。	全長	86mm
刃先径	16mm	シャンク径	6.5mm
ふところ深さ	35mm	有効長	4mm

## 回転専用

ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面への穴あけが可能

センタードリルC形(コバルトハイス)使用。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.