

品番 : EA823MC-50

品名 : 50mm 超硬付パイプ用ホールソー



販売価格	14,000円(税抜)／15,400円(税込)		
カタログ価格	14,000円(税抜)／15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/17 05:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	278P050
用途	板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミなどへの穴あけ作業に。ステンレスパイプ、鋼管、銅管などの穴あけ作業に。	全長	86mm
刃先径	50mm	シャンク径	10mm
ふところ深さ	35mm	有効長	4mm

回転専用

ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面への穴あけが可能

センタードリルC形(コバルトハイス)使用。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.