品番: EA823MC-60

品名:60mm 超硬付パイプ用ホールソー



販売価格	<b>23,400円</b> (税抜)/ 25,740円(税込)				
カタログ価 格	23,400円(税抜)/25,740円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/11 22:15現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0985ページ				









## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	278P060
商品名	ホールソー278	用途	板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、 銅板、アルミなどへの穴あけ作業に。
刃先径	60mm	有効長	4mm
全長	111mm	ふところ深さ	60mm
シャンク径	13mm	刃数	12枚刃
センタードリル	コバルトハイス	適合電動工具	電気ドリル(回転専用でお使いください。)

ボディのふところが深く、金属パイプ、ステンレスパイプ、鋼管、銅管など曲面を持つ材料への穴あけが可能

※平板の場合は、板厚4mmまでです。

※被削材は、確実に固定してください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.