


品番 : EA823MC-70

品名 : 70mm 超硬付パイプ用ホールソー



販売価格	21,900円(税抜)／24,090円(税込)		
カタログ価格	21,900円(税抜)／24,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/17 06:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0948ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	278P070
商品名	ホールソー-278	用途	板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミなどへの穴あけ作業に。
刃先径	70mm	有効長	4mm
全長	111mm	ふところ深さ	60mm
シャンク径	13mm	刃数	12枚刃
センタードリル	コバルトハイス	適合電動工具	電気ドリル(回転専用でお使いください。)

ボディのふところが深く、金属パイプ、ステンレスパイプ、鋼管、銅管など曲面を持つ材料への穴あけが可能

※平板の場合は、板厚4mmまでです。

※被削材は、確実に固定してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.