

品番：EA823ME-170

品名：170mm バイメタルホルソー(ﾌﾟﾗﾏｽ用/替刃)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 27,600円(税抜) / 30,360円(税込) | | |
| カタログ価格 | 27,600円(税抜) / 30,360円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/18 11:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0948ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|----------------------|--------|---------------------------------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | SLPM170 |
| 商品名 | エスロック バイメタルホルソープラマス用 | 用途 | プラスチック製排水マス、雨水マス、塩ビパイプなどの穴あけに |
| サイズ(刃先外径) | 170mm | ふところ深さ | 31mm |
| 適応パイプ径 | VU-150用 | 適合電動工具 | 電気ドリル、軽量型ハンマードリル(回転専用でお使いください。) |
| ・エスロックシステム オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています | | | |
| ※シャンク・センタードリルは別売です。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.