


品番：EA823ME-202

品名：4本組 バイメタルホルソーセット(フ ラマス用)



販売価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
カタログ価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 10:45現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0948ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	SLPMBOX2R
商品名	エスロック バイメタルホルソープラマス用	用途	プラスチック製排水マス、雨水マス、塩ビパイプなどの穴あけに
サイズ	53・65・95・120mm(4本セット)	ふところ深さ	31mm
シャンク形状	SDSプラスシャンク	適合電動工具	軽量型ハンマードリルSDSプラス(回転専用でお使いください。)

・エスロックシステム
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。

カッターのみの交換により大変経済的。

【適応パイプ径サイズ】
・53mm:VU-40用(シールパッキン用)
・65mm:VU-50用(シールパッキン用)
・95mm:VU-75用(シールパッキン用)
・120mm:VU-100用(シールパッキン用)

※シャンクインパクトでご使用にならないでください。シャンク破損の原因となります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

