


品番：**EA823ME-203**

品名：3本組 バイメタルホルソーセット(フﾟラマス用)



| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 24,000円 (税抜) / 26,400円(税込) | | |
| カタログ価格 | 24,000円(税抜) / 26,400円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/01 11:35現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0948ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|----------------------|--------|---------------------------------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | SLPMBOX3R |
| 商品名 | エスロック バイメタルホルソープラマス用 | 用途 | プラスチック製排水マス、雨水マス、塩ビパイプなどの穴あけに |
| サイズ | 65・95・120mm(3本セット) | ふところ深さ | 31mm |
| シャンク形状 | SDSプラスシャンク | 適合電動工具 | 軽量型ハンマードリルSDSプラス(回転専用でお使いください。) |
| ・エスロックシステム オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。 | | | |
| カッターのみの交換により大変経済的。 | | | |
| 【適応パイプ径サイズ】 ・65mm:VU-50用(シールパッキン用) ・95mm:VU-75用(シールパッキン用) ・120mm:VU-100用(シールパッキン用) | | | |
| ※シャンクインパクトでご使用にならないでください。シャンク破損の原因となります。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.