品番: EA823ME-81

品名:81mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)



販売価格	<b>4,760円</b> (税抜) / 5,236円(税込)				
カタログ価 格	4,760円(税抜)/5,236円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/09 10:15現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0984ページ				



## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	SLPM081
商品名	エスロック バイメタルホルソープラマス 用	用途	プラスチック製排水マス、雨水マス、塩 ビパイプなどの穴あけに
サイズ(刃先外径)	81mm	ふところ深さ	31mm
適応パイプ径	VU-65用(シールパッキン用)	適合電動工具	電気ドリル、軽量型ハンマードリル(回転専用でお使いください。)

・エスロックシステム

オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています

※シャンク・センタードリルは別売です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.