

品番：EA823ME-81

品名：81mm バイメタルホルソー(7° プラス用/替刃)



販売価格	4,710円(税抜) / 5,181円(税込)		
カタログ価格	4,710円(税抜) / 5,181円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 10:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0948ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	SLPM081
商品名	エスロック バイメタルホルソープラス用	用途	プラスチック製排水マス、雨水マス、塩ビパイプなどの穴あけに
サイズ(刃先外径)	81mm	ふところ深さ	31mm
適応パイプ径	VU-65用(シールパッキン用)	適合電動工具	電気ドリル、軽量型ハンマードリル(回転専用でお使いください。)
・エスロックシステム オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています			
※シャンク・センタードリルは別売です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.