品番: EA823MG-103


品名:5本組 バイメタルホールソーセット(六角軸)



販売価格	<b>15,900円</b> (税抜)/17,490円(税込)				
カタログ価 格	15,900円(税抜)/17,490円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/12 00:26現在)				
商品入数	1	販売単位	ST		
カタログページ	0984ページ				







## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	BINSJDBOX3
用途	角スタッドなどの貫通作業に	サイズ	25·28·30·32·38mm
入数	5本	ふところ深さ	40mm
六角シャンク	6.35mm	適合電動工具	充電インパクトドライバー、ドライバード リル、 電気ドリル
適正周速度	・普通鋼:25~35(m/min) ・鋳鉄:20~30(m/min) ・ステンレス鋼:10~20(m/min)		

## 【適合材】

- ·鋼板(3.2mmまで)
- 角スタッド
- ·ステンレス(0.6mmまで)※

刃厚1mmでスムーズな切れ味。

ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。

段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。

※被削材が厚さ25mm以上の場合はスプリングを外してご使用ください。

※ステンレスへの穴あけは、必ず充電ドライバーをご使用ください。(充電インパクトドライバーでは使用しないでください。)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.