品番: EA823MG-28


品名:28mm バイメタルホールソー(六角軸)



販売価格	2,800円 (税抜)/3,080円(税込)				
カタログ価 格	2,800円(税抜)/3,080円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/11 22:22現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0984ページ				







仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	BINSJD28
用途	角スタッドなどの貫通作業に	サイズ	28mm
ふところ深さ	40mm	六角軸	6.35mm
適合電動工具	充電インパクトドライバー、ドライバード リル、 電気ドリル	適正周速度	·普通鋼:25~35(m/min) ·鋳鉄:20~30(m/min) ·ステンレス鋼:10~20(m/min)

【適合材】

- ·鋼板(3.2mmまで)
- 角スタッド
- ·ステンレス(0.6mmまで)※

刃厚1mmでスムーズな切れ味。

段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。

ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。

※被削材が厚さ25mm以上の場合はスプリングを外してご使用ください。

※ステンレスへの穴あけは、必ず充電ドライバーをご使用ください。(充電インパクトドライバーでは使用しないでください。)

※必ず適正周速度で穿孔してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.