

品番：EA824A-5

品名：5.0x 92mm ストレートドリル(Co-HSS)



販売価格	1,090円(税抜) / 1,199円(税込)		
カタログ価格	1,090円(税抜) / 1,199円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 04:50現在)		
商品入数	1	販売単位	pk
カタログページ			



販売単位別の内容			
販売単位	10本入り	50本入り	100本入り
商品名	EA824A-5	EA824A-5	EA824A-5
材質	HSCO-M42	HSCO-M42	HSCO-M42
径	5.0mm	5.0mm	5.0mm
長さ	92mm	92mm	92mm
先端形状	X型シンニング	X型シンニング	X型シンニング
ねじれ角	強	強	強
対応被削材	ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼	ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼	ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼



仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	コバルト正宗
刃先径	5.0mm	全長	92mm
溝長	62mm	先端角	120°
先端形状	X型シンニング	ねじれ角	強
材質	HSCO-M42(高コバルトハイス鋼)	対応被削材	ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼
入数	1本		

X型シンニングで食いつき性に優れています。

高コバルトハイス鋼でステンレス鋼や難削材に最適です。

溝のねじれ角が強く、切りくずの排出性に優れています。

日本製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.