

品番：EA824A-9.5

品名：9.5x127mm ストレートドリル(Co-HSS)



販売価格	3,410円(税抜) / 3,751円(税込)		
カタログ価格	3,410円(税抜) / 3,751円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 04:51現在)		
商品入数	1	販売単位	pk
カタログページ			



適用材料の目安			
加工材料	加工径	加工速度	加工時間
鋼材	φ9.5	0.1	0.1
ステンレス	φ9.5	0.05	0.2
アルミニウム	φ9.5	0.2	0.05
銅	φ9.5	0.05	0.2
樹脂	φ9.5	0.1	0.1



仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	コバルト正宗
刃先径	9.5mm	全長	130mm
溝長	92mm	先端角	120°
先端形状	X型シンニング	ねじれ角	強
材質	HSCO-M42(高コバルトハイス鋼)	対応被削材	ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼
入数	1本		

X型シンニングで食いつき性に優れています。

高コバルトハイス鋼でステンレス鋼や難削材に最適です。

溝のねじれ角が強く、切りくずの排出性に優れています。

日本製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.