

品番：EA824AX-4.4

品名：4.4x 58mm ドリルビット(超硬ソリッド)



販売価格	4,760円(税抜) / 5,236円(税込)		
カタログ価格	4,760円(税抜) / 5,236円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/21 04:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



仕様

刃先径	4.4mm	全長	58mm
溝長	23mm	先端角	118°
ねじれ角	35°	刃数	2枚
対応被削材	生材、一般構造鋼から高硬度鋼まで (HRC40まで)	交差	h6
用途	鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金	入数	1本

すばらしい精度と切刃寿命

部品加工、精密加工、難削材加工に

高速回転にして使用できます。

作業効率のアップ、仕上げ面が美しい(二次加工不要)

高剛性で切り屑処理に優れている。

被削材の硬度HRC40くらいまで加工可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

