

品番：**EA824AX-4.7**

品名：4.7x 58mm ドリルビット(超硬ソリッド)



|         |                                     |      |   |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格    | <b>5,310円</b> (税抜) / 5,841円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 5,310円(税抜) / 5,841円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | <b>最新在庫: 4</b> (2026/05/06 20:11現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0887ページ                             |      |   |



#### 仕様

|       |                               |     |      |
|-------|-------------------------------|-----|------|
| 刃先径   | 4.7mm                         | 全長  | 58mm |
| 溝長    | 23mm                          | 先端角 | 118° |
| ねじれ角  | 35°                           | 刃数  | 2枚   |
| 対応被削材 | 生材、一般構造鋼から高硬度鋼まで<br>(HRC40まで) | 交差  | h6   |
| 用途    | 鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金        | 入数  | 1本   |

すばらしい精度と切刃寿命

部品加工、精密加工、難削材加工に

高速回転にして使用できます。

作業効率のアップ、仕上げ面が美しい(二次加工不要)

高剛性で切り屑処理に優れている。

被削材の硬度HRC40くらいまで加工可能です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

