品番: EA824AX-4.8

品名: 4.8x 62mm ドリルビット(超硬ソリッド)



| 販売価格 | 5,310円 (税抜) / 5,841円(税込) | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|--|
| カタログ価 格 | 5,310円(税抜)/5,841円(税込) | | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2025/12/14 01:04現在) | | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | | | |
| カタログページ | 0920ページ | | | | | |





仕様

| 刃先径 | 4.8mm | 全長 | 62mm |
|-------|-------------------------------|-----|------|
| 溝長 | 25mm | 先端角 | 118° |
| ねじれ角 | 35° | 刃数 | 2枚 |
| 対応被削材 | 生材、一般構造鋼から高硬度鋼まで (HRC40まで) | 交差 | h6 |
| 用途 | 鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金 | 入数 | 1本 |

すばらしい精度と切刃寿命

部品加工、精密加工、難削材加工に

高速回転にして使用できます。

作業効率のアップ、仕上げ面が美しい(二次加工不要)

高剛性で切り屑処理に優れている。

被削材の硬度HRc40くらいまで加工可能です。

株式会社エスコ