

品番 : EA824AX-5.3

品名 : 5.3x 62mm ドリルビット(超硬ソリッド)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,050円(税抜) / 6,655円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,050円(税抜) / 6,655円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/21 04:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0887ページ                      |      |   |



#### 仕様

|       |                            |     |      |
|-------|----------------------------|-----|------|
| 刃先径   | 5.3mm                      | 全長  | 62mm |
| 溝長    | 25mm                       | 先端角 | 118° |
| ねじれ角  | 35°                        | 刃数  | 2枚   |
| 対応被削材 | 生材、一般構造鋼から高硬度鋼まで (HRC40まで) | 交差  | h6   |
| 用途    | 鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金     | 入数  | 1本   |

すばらしい精度と切刃寿命

部品加工、精密加工、難削材加工に

高速回転にして使用できます。

作業効率のアップ、仕上げ面が美しい(二次加工不要)

高剛性で切り屑処理に優れている。

被削材の硬度HRC40くらいまで加工可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

