

品番：**EA824AX-6.4**

品名：6.4x 70mm ドリルビット(超硬ソリッド)



販売価格	<b>9,440円</b> (税抜) / 10,384円(税込)		
カタログ価格	9,440円(税抜) / 10,384円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 2</b> (2026/06/21 06:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



#### 仕様

刃先径	6.4mm	全長	70mm
溝長	30mm	先端角	118°
ねじれ角	35°	刃数	2枚
対応被削材	生材、一般構造鋼から高硬度鋼まで (HRC50まで)	交差	h6
用途	アルミニウム、スチール、ステンレス、鋳鉄、銅	入数	1本

すばらしい精度と切刃寿命

部品加工、精密加工、難削材加工に

高速回転にして使用できます。

作業効率のアップ、仕上げ面が美しい(二次加工不要)

高剛性で切り屑処理に優れている。

被削材の硬度HRc50くらいまで加工可能です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

