

品番 : EA824BA-9

品名 : 9.0x124mm ストレートドリル(Co-HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 4,020円(税抜) / 4,422円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,020円(税抜) / 4,422円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/21 06:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk |
| カタログページ | | | |



| | | | |
|------|---------|-------|-----|
| 適合材料 | 鉄鋼 | ステンレス | 銅合金 |
| 適合材料 | アルミ | チタン | 樹脂 |
| 適合材料 | FRP | 炭素鋼 | 合金鋼 |
| 適合材料 | 高炭素鋼 | 低炭素鋼 | 鋳鉄 |
| 適合材料 | ダクタイル鋳鉄 | 球墨鋳鉄 | 鋁合金 |



仕様

| | | | |
|------|--------------------|-------|--|
| メーカー | イシハシ精工 | 商品名 | コバルト武蔵 |
| 刃先径 | 9.0mm | 全長 | 124mm |
| 溝長 | 89mm | 先端角 | 120°(2段) |
| 先端形状 | X型 | ねじれ角 | 強 |
| 材質 | コバルトハイス鋼(HSCO-M42) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| 入数 | 1本 | | |

穴あけ加工後はバリが少なく真円に近い断面形状

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.