


品番：EA824BH-2

品名：2.0x 80mm ドリルビット(六角軸/HSS)



販売価格	940円(税抜) / 1,034円(税込)		
カタログ価格	940円(税抜) / 1,034円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/04 23:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0889ページ		



HSS(HAイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスドリル・スチールを総称してハイスと表現される。ハイスは通常鋼より硬度が高く、熱処理を施した際に、鋼より高い硬度を維持し、切削力に耐えることができる。また、切削速度を通常の鋼より高く設定できる。また、切削速度を通常の鋼より高く設定できる。また、切削速度を通常の鋼より高く設定できる。

用途	材料	径	長さ	単位
鉄鋼	鉄鋼	2.0	80	本
ステンレス	ステンレス	2.0	80	本
鋳鉄	鋳鉄	2.0	80	本
樹脂	樹脂	2.0	80	本
木工	木工	2.0	80	本



品名	規格	単位	在庫
EA824BH-2	2.0x80mm	本	6

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	六角軸正宗
刃先径	2.0mm	全長	80mm
溝長	29mm	六角シャンク	6.35mm
先端角	118°	先端形状	X型
ねじれ角	標準	材質	HSS(HAイス)
表面処理	酸化処理(ホモ処理)	対応被削材	鉄鋼、ステンレス、軽合金、樹脂、木工
回転用			
クロスシンニング			
食い付きがよく抜群の切れ味です。			
充電式インパクトドライバーで使用可能です。			
充電ドライバーにワンタッチで着脱可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.