

品番：EA824BH-4.2

品名：4.2x108mm ドリルビット(六角軸/HSS)



販売価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
カタログ価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/18 14:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0889ページ		



HSS(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスドリル・スチールを総称してハイスと表現される。ハイスは通常鋼より硬度が高く、熱処理を施した際に、鋼より高い硬度を維持し、切削力に耐えることができる。切削速度を多量に増加し、熱入りを抑制する効果がある。また、切削速度を比較すると、切削寿命に劣ることは少ない。

用途	材料	加工	特徴
鉄鋼	鋼	切削	標準
ステンレス	ステンレス	切削	標準
鋳鉄	鋳鉄	切削	標準
銅	銅	切削	標準
アルミ	アルミ	切削	標準
樹脂	樹脂	切削	標準
木工	木工	切削	標準



品名	規格	単位	在庫
EA824BH-4.2	4.2x108mm	本	4

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	六角軸正宗
刃先径	4.2mm	全長	108mm
溝長	54mm	六角シャンク	6.35mm
先端角	118°	先端形状	X型
ねじれ角	標準	材質	HSS(ハイス)
表面処理	酸化処理(ホモ処理)	対応被削材	鉄鋼、ステンレス、軽合金、樹脂、木工
回転用			
クロスシンニング			
食い付きがよく抜群の切れ味です。			
充電式インパクトドライバーで使用可能です。			
充電ドライバーにワンタッチで着脱可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.