

品番：EA824BH-4.8

品名：4.8x114mm ドリルビット(六角軸/HSS)



販売価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
カタログ価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/18 16:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0889ページ		



HSS(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスドリルは通常のハイスと同等の硬さ、HSSは通常鋼より硬く、切削性能を高めるために、鋼の成分に、クロム、バナジウム、ニッケル、モリブデンなどを添加し、熱処理を施した後に、硬さを調整して製造される。また、硬さを調整すると、耐摩耗性にも影響があるが、硬さに基づいては異なるが、概ね高い。

用途材料	適合材料	適合材料	適合材料	適合材料
鋼	ステンレス	アルミ	銅	樹脂



品番	全長	溝長	刃先径	六角シャフト径
EA824BH-4.8	114	59	4.8	6.35

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	六角軸正宗
刃先径	4.8mm	全長	114mm
溝長	59mm	六角シャフト径	6.35mm
先端角	118°	先端形状	X型
ねじれ角	標準	材質	HSS(ハイス)
表面処理	酸化処理(ホモ処理)	対応被削材	鉄鋼、ステンレス、軽合金、樹脂、木工
回転用			
クロスシンニング			
食い付きがよく抜群の切れ味です。			
充電式インパクトドライバーで使用可能です。			
充電ドライバーにワンタッチで着脱可能			

代替品

品番	EA824PG-4.8
コメント	



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.