

品番：EA824BL-3.8

品名：3.8x101mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)



販売価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
カタログ価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/21 04:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0890ページ		



仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	六角軸コバルト正宗
刃先径	3.8mm	全長	101mm
溝長	48mm	六角シャンク	6.35mm
先端角	120°	先端形状	X型
ねじれ角	強	材質	HSCOM42(コバルトハイス)
対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金		
回転用			
クロスシンニング			
充電式インパクトドライバーで使用可能です。			
抜群の切れ味で性能・操作性UP			
充電ドリルにワンタッチで着脱可能			

代替品

品番	EA824NP-138
コメント	



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.