


品番：EA824BL-59

品名：2.0-6.0mm 9本組六角軸ショートドリルセット(CO-HSS)



販売価格	12,900円(税抜) / 14,190円(税込)		
カタログ価格	12,900円(税抜) / 14,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 01:02現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



対応被削材	鋼材	ステンレス	鋳鉄	アルミニウム
○	○	○	○	○

全長	溝長
80	29
100	49
127	70

品番	径	全長	溝長
EA824BL-59	2.0	80	29
EA824BL-60	2.5	100	49
EA824BL-61	3.0	100	49
EA824BL-62	4.0	127	70
EA824BL-63	5.0	127	70
EA824BL-64	6.0	127	70

### 仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	六角軸コバルト正宗
サイズ	2.0~6.0mm(0.5mmとび)	入数	9本
全長	80~127mm	溝長	29~70mm
六角シャンク	6.35mm	先端角	120°
先端形状	X型	ねじれ角	強
材質	HSCOM42(コバルトハイス)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
回転用			
クロスシンニング			
充電式インパクトドライバーで使用可能です。			
抜群の切れ味で性能・操作性UP			
充電ドリルにワンタッチで着脱可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

