

品番：EA824BM-110

品名：3.0x6.5mmドリルセット[真円・高耐久](10本組/HSS)



販売価格	8,050円(税抜) / 8,855円(税込)		
カタログ価格	8,050円(税抜) / 8,855円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 02:17現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0877ページ		



### 仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	ウルトラ武蔵
サイズ	3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、5.5、6.0、6.5mm	入数	10本
全長	71~105mm	溝長	42~73mm
先端角	118°	先端形状	X型
ねじれ角	標準	材質	HSS(ハイス)
表面処理	酸化処理(ホモ処理)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金

#### クロスシンニング

先端部に小径ドリルがあり、2段目に円周刃がエンドミル切削します。

センタリングドリルとエンドミルを組合せた 2段切削で高能率化ができます。

薄い板物やプラスチック樹脂でも割れる事なく、裏バリが出ないきれいな穴があげられます。

スチールケース入

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

