


品番：EA824BM-9.5

品名：9.5x127mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)



販売価格	2,830円(税抜) / 3,113円(税込)		
カタログ価格	2,830円(税抜) / 3,113円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/21 06:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0881ページ		



仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	ウルトラ武蔵
刃先径	9.5mm	全長	127mm
溝長	92mm	先端角	118°(2段)
先端形状	X型	ねじれ角	標準
材質	HSS(ハイス)	表面処理	酸化処理(ホモ処理)
対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金	入数	1本

クロスシンニング

先端部に小径ドリルがあり、2段目に円周刃がエンドミル切削します。

センタリングドリルとエンドミルを組合せた2段切削で高能率化ができます。

薄い板物やプラスチック樹脂でも割れる事なく、裏バリが出ないきれいな穴があげられます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.