

品番：EA824BN-10

品名：1.5-6.0mm/10本組 ドリル(六角軸)



販売価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
カタログ価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/05/06 15:33現在)		
商品入数	1	販売単位	SET
カタログページ	0889ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温での硬さや酸化特性を兼ね備え、鋼に比べ、タンタム・ニオブ・コバルトなどの貴金属を含有し、焼入れ・焼戻し等の熱処理を経た後、硬軟に合わせた用途で使用される。また、硬度の差と比較すると、磨耗特性においては、鋼に比べて優れている。



### 仕様

メーカー	BLACK+DECKER (ブ ラ ッ ク ・ ア ン ト ・ デ ッ カ ー)	型番	15060
入数	10本	サイズ(mm)	1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0
六角シャンク	6.35mm	材質	HSS(ハイス)
用途	木材、プラスチック、金属など幅広く対応	適合機種	EA813WA-11、EA813WA-13
つかみの軸長	8.64mm		

使用頻度の高い、ドリルビット10本セット。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.