

品番：EA824BP-13

品名：1.5-8.0mm/13本組 ストレートドリル(HSS)



販売価格	945円(税抜) / 1,040円(税込)		
カタログ価格	945円(税抜) / 1,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 05:54現在)		
商品入数	1	販売単位	SET
カタログページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、鋼(Fe)とニッケル(Ni)の合金で、高硬度、高熱安定性、高耐磨性を特徴とする。HSS鋼(ハイス)は、鋼(Fe)とニッケル(Ni)の合金で、高硬度、高熱安定性、高耐磨性を特徴とする。HSS鋼(ハイス)は、鋼(Fe)とニッケル(Ni)の合金で、高硬度、高熱安定性、高耐磨性を特徴とする。


品名	規格	材質	寸法	重量	単位
1.5mm	JIS B 11351	HSS	1.5mm	0.01g	個
2.0mm	JIS B 11351	HSS	2.0mm	0.02g	個
2.5mm	JIS B 11351	HSS	2.5mm	0.03g	個
3.0mm	JIS B 11351	HSS	3.0mm	0.04g	個
3.5mm	JIS B 11351	HSS	3.5mm	0.05g	個
4.0mm	JIS B 11351	HSS	4.0mm	0.06g	個
4.5mm	JIS B 11351	HSS	4.5mm	0.07g	個
5.0mm	JIS B 11351	HSS	5.0mm	0.08g	個
5.5mm	JIS B 11351	HSS	5.5mm	0.09g	個
6.0mm	JIS B 11351	HSS	6.0mm	0.10g	個
6.5mm	JIS B 11351	HSS	6.5mm	0.11g	個
7.0mm	JIS B 11351	HSS	7.0mm	0.12g	個
8.0mm	JIS B 11351	HSS	8.0mm	0.14g	個



仕様

メーカー	BLACK+DECKER (ブラック・アンド・デッカー)	型番	15085S
入数	13本	サイズ(mm)	1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、 5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、8.0
材質	HSS(ハイス)	適合機種	EA813WA-11、EA813WA-13
木工、金工兼用			

代替品

	品番 EA824FJ-113 コメント メーカー違い、仕様をご確認ください
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.