

品番：EA824BR

品名：2.5-6.0mm/10本組 ドリル(チタンコート/六角軸)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 8,090円(税抜) / 8,899円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,090円(税抜) / 8,899円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/06/02 03:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0889ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--------------------------------|-----|---|
| メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | TCH10S |
| 用途 | ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 | サイズ | 2.5・3.0・3.2・3.3・3.5・4.0・4.2・5.0・5.2・6.0mm(10本組) |
| 六角シャンク | 6.35mm | 適合材 | ステンレス 鉄鋼 アルミ プラスチック 木材 |
| 適合電動機 | インパクトドライバー 電気ドリル 充電ドライバー | 材質 | HSS(ハイス) |

インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔

TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上

食いつきのいい独自形状の刃先

ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

