品番: EA824BR-1

品名: 2.0-6.0mm/14本組 ドリル(チタンコート/六角軸)



| 販売価格 | 11,200円 (税抜)/12,320円(税込) | | | | |
|---------|---------------------------------|------|----|--|--|
| カタログ価格 | 11,200円(税抜)/12,320円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2025/11/10 06:23現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | | |
| カタログページ | 0924ページ | | | | |





仕様

| メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | TCH-14S |
|------|---|--------|--------------------------------|
| サイズ | 2.0·2.5·3.0·3.2·3.3·3.4·3.5·3. 8·4.0·4.2·4.5·5.0·5.5·6.0mm (14本組) | 六角シャンク | 6.35mm |
| 適合材 | ステンレス 鉄鋼 アルミ 木材 プラスチック | 適合電動機 | インパクトドライバー 電気ドリル 充電ドライバー |
| 材質 | 本体:HSS(ハイス) ケース:樹脂 | | |
| | | | |

「TiN」窒化チタンコーティング仕様

特殊接合により空回りを防止

食いつきの良い独自形状の刃先

インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔

前面が大きく開くので、出し入れがしやすい

ケース付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.