

品番：EA824BR-1

品名：2.0-6.0mm/14本組 ドリル(チタンコート/六角軸)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 11,200円(税抜) / 12,320円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,200円(税抜) / 12,320円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 11 (2026/04/03 07:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0889ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---|--------|--------------------------------|
| メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | TCH-14S |
| サイズ | 2.0・2.5・3.0・3.2・3.3・3.4・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0・5.5・6.0mm (14本組) | 六角シャンク | 6.35mm |
| 適合材 | ステンレス 鉄鋼 アルミ 木材 プラスチック | 適合電動機 | インパクトドライバー 電気ドリル 充電ドライバー |
| 材質 | 本体:HSS(ハイス) ケース:樹脂 | | |

「TiN」窒化チタンコーティング仕様

特殊接合により空回りを防止

食いつきの良い独自形状の刃先

インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔

前面が大きく開くので、出し入れがしやすい

ケース付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.