

品番：EA824BR-5

品名：5.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,060円(税抜) / 1,166円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,060円(税抜) / 1,166円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 26 (2026/04/03 06:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0889ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|------------------------------------|--------|--------------------------------|
| メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | TCH042 |
| サイズ | 5mm | 有効長 | 50mm |
| 全長 | 105mm | 六角シャンク | 6.35mm |
| 適合材 | ステンレス 鉄鋼 アルミ プラスチック 木材 | 適合電動機 | インパクトドライバー 電気ドリル 充電ドライバー |
| 材質 | HSS(ハイス) | | |

「TiN」窒化チタンコーティング仕様

食いつきの良い独自形状の刃先

インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.