


品番：EA824BS-6

品名：6.0x110mm マルチドリル(六角軸)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 895円(税抜) / 985円(税込) | | |
| カタログ価格 | 895円(税抜) / 985円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/04/27 01:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0888ページ | | |



| 材質 | 対応 |
|--------|----|
| 鉄板 | ○ |
| アルミ | ○ |
| ブロック | ○ |
| レンガ | ○ |
| モルタル | ○ |
| 木材 | ○ |
| プラスチック | ○ |
| 陶器 | ○ |
| タイル | ○ |
| 石膏ボード | ○ |
| ALC | ○ |

仕様

| | | | |
|--|--|--------|--------------------------------|
| メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | SMB0600110 |
| サイズ | 6mm | 有効長 | 60mm |
| 全長 | 110mm | 六角シャンク | 6.35mm |
| 適合材 | 鉄板・アルミ・ブロック・レンガ・モルタル・木材・プラスチック・陶器タイル・石膏ボード・ALC | 適合電動機 | インパクトドライバー 充電ドライバー 電気ドリル |
| 回転専用 | | | |
| 超硬チップ付き | | | |
| 様々な材質の穴あけ作業の際にも、ビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。 | | | |
| 高切削&長寿命の高性能ドリルビット | | | |
| 充電式インパクトドライバーに使用可能 | | | |
| 重なった複合材の穴あけに最適 | | | |
| この一本で様々な材料への穿孔が可能 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

