

品番：EA824BY-2.2

品名：2.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸)



販売価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
カタログ価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 44 (2026/05/01 04:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0890ページ		



仕様

有効長	19	サイズ(刃先外径)	2.2
電気工事の通専用穴あけやねじ打ち用の下穴あけ、ホールソーの下穴あけなどに。			
材質	HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)		
一体成型により、低振動・高耐久			
X型シンニング付で位置決めが簡単			
インパクトドリルに使用可能です。			
全長(mm)	57	六角シャンク	6.35mm
用途	薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.