

品番：EA824BY-3.4

品名：3.4x75mm [ステンス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 980円(税抜) / 1,078円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 980円(税抜) / 1,078円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 17 (2026/06/21 06:10現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0890ページ                       |      |   |



| カタログ仕様  |   |
|---------|---|
| 品名      | EA824BY-3.4                                     |
| 品番      | EA824BY-3.4                                     |
| 規格      | JIS S 5017                                      |
| 材質      | HSCOM42   |
| 径       | 3.4   |
| 長さ      | 75  |
| 有効長さ    | 35  |
| 六角シャフト径 | 6.35  |
| 用途      | 薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど |

#### 仕様

|                                       |   |        |                      |
|---------------------------------------|---|--------|----------------------|
| サイズ(刃先外径)                             | 3.4   | 材質     | HSCOM42(M42コバルトハイス鋼) |
| 有効長                                   | 35  |        |                      |
| 電気工事の通専用穴あけやねじ打ち用の下穴あけ、ホールソーの下穴あけなどに。 |   |        |                      |
| インパクトドリルに使用可能です。                      |   |        |                      |
| X型シンニング付で位置決めが簡単                      |   |        |                      |
| 一体成型により、低振動・高耐久                       |   |        |                      |
| 全長(mm)                                | 75  | 六角シャフト | 6.35mm               |
| 用途                                    | 薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど |        |                      |

#### 代替品

|  |  |
|--|--|
|  | <b>品番</b> EA824CS-3.4<br><b>コメント</b> メーカー違い。全長:100mm |
|--|--|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.