品番：EA824BY-4

品名：4.0x75mm [ｽﾃﾝﾚｽ用]ﾄﾞﾘﾙﾋﾞｯﾄ(CO-HSS/六角軸

販売価格	980円（税抜）／ 1,078円（税込）			
カタログ価格	980円（税抜）／1,078円(税込)			
在庫数	最新在庫：9　（2025/05/03 22:29現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0924ページ			

仕様

サイズ(刃先外径)	4.0	材質	HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)
有効長	35		
電気工事の通専用穴あけやねじ打ち用の下穴あけ、ホールソーの下穴あけなどに。			
インパクトドリルに使用可能です。			
X型シンニング付で位置決めが簡単			
一体成型により、低振動・高耐久			
全長(mm)	75	六角シャンク	6.35㎜
用途	薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.