

品番：EA824BY-4

品名：4.0x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸



販売価格	980円(税抜)／1,078円(税込)		
カタログ価格	980円(税抜)／1,078円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/12/16 21:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0924ページ		



品名	EA824BY-4
品番	EA824BY-4
規格	4.0x75mm
材質	CO-HSS
軸形状	六角軸
用途	ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど

仕様

サイズ(刃先外径)	4.0	材質	HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)
有効長	35		
電気工事の通専用穴あけやねじ打ち用の下穴あけ、ホールソーの下穴あけなどに。			
インパクトドリルに使用可能です。			
X型シンニング付で位置決めが簡単			
一体成型により、低振動・高耐久			
全長(mm)	75	六角シャンク	6.35mm
用途	薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.