

品番：EA824BY-6

品名：6.0x93mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,070円(税抜) / 1,177円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,070円(税抜) / 1,177円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 26 (2026/05/01 04:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0890ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------|----------------------|
| サイズ(刃先外径) | 6.0 | 材質 | HSCOM42(M42コバルトハイス鋼) |
| 有効長 | 50 | | |
| 電気工事の通専用穴あけやねじ打ち用の下穴あけ、ホールソーの下穴あけなどに。 | | | |
| 一体成型により、低振動・高耐久 | | | |
| X型シンニング付で位置決めが簡単 | | | |
| インパクトドリルに使用可能です。 | | | |
| 全長(mm) | 93 | 六角シャンク | 6.35mm |
| 用途 | 薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.