


品番：EA824BZ-15

品名：15mm マルチドリル(六角軸/非金属用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,090円(税抜) / 2,299円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,090円(税抜) / 2,299円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/04/10 17:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0958ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---|--------|---|
| 適用材 | 一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴム | 六角シャンク | 1/4" (6.35mm) |
| 全長 | 116mm | 刃先径 | 15mm |
| 有効長 | 66mm | 適正回転数 | 3,000rpm以下 ※樹脂材への穴あけ15mm以上: 1,300~3,000回転/分未満 |
| 適用機種 | ・インパクトドライバ14.4V以上 ・ドリルドライバ14.4V以上 ・電気ドリル ・ボール盤 | 材質 | 普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ) |

1本で多種材への穴あけが可能なマルチドリル

鋭角タイプの先端形状で、木材はもちろん、割れやすいアクリル等にも穴あけが可能。

推す力を加えた分だけ切削するためコントロールがやすく、貫通穴・止め穴作業にも最適です。

入口・出口ともにバリ・割れの少ない、美しい穴あけが可能

回転専用/非金属用

※樹脂材への穴あけには捨て板をおすすめします

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.