品番: EA824BZ-4

品名:4mm マルチドリル(六角軸/非金属用)



| 販売価格       | <b>1,100円</b> (税抜)/ 1,210円(税込)      |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 1,100円(税抜)/1,210円(税込)               |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>4</b> (2025/11/10 08:50現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 本 |  |  |
| カタログページ    | 0995ページ                             |      |   |  |  |











## 仕様

| 適用材  | 一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴム                                  | 六角シャンク | 1/4"(6.35mm)  |
|------|---|--------|---|
| 全長   | 80mm  | 刃先径    | 4mm   |
| 有効長  | 35mm  | 適正回転数  | 3,000rpm以下<br>※樹脂材への穴あけ15mm以上:<br>1,300~3,000回転/分未満 |
| 適用機種 | ・インパクトドライバ14.4V以上<br>・ドリルドライバ14.4V以上<br>・電気ドリル<br>・ボール盤 | 材質     | 普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)                                  |

1本で多種材への穴あけが可能なマルチドリル

鋭角タイプの先端形状で、木材はもちろん、割れやすいアクリル等にも穴あけが可能。

推す力を加えた分だけ切削するためコントロールがしやすく、貫通穴・止め穴作業にも最適です。

入口・出口ともにバリ・割れの少ない、美しい穴あけが可能

回転専用/非金属用

※樹脂材への穴あけには捨て板をおすすめします

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.