品番：EA824BZ-6

品名：6mm マルチドリル(六角軸/非金属用)

販売価格	1,100円（税抜）／ 1,210円（税込）			
カタログ価格	1,100円（税抜）／1,210円(税込)			
在庫数	最新在庫：5　（2025/09/22 19:07現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0995ページ			



仕様

適用材	一般木材･堅木･竹･塩ビ･アクリル･硬質ゴム	六角シャンク	1/4”(6.35mm)
全長	80mm	刃先径	6mm
有効長	35mm	適正回転数	3,000rpm以下 ※樹脂材への穴あけ15mm以上：1,300～3,000回転/分未満
適用機種	･インパクトドライバ14.4V以上 ･ドリルドライバ14.4V以上 ･電気ドリル ･ボール盤	材質	普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)

1本で多種材への穴あけが可能なマルチドリル
鋭角タイプの先端形状で、木材はもちろん、割れやすいアクリル等にも穴あけが可能。
推す力を加えた分だけ切削するためコントロールがしやすく、貫通穴･止め穴作業にも最適です。
入口･出口ともにバリ･割れの少ない、美しい穴あけが可能
回転専用/非金属用
※樹脂材への穴あけには捨て板をおすすめします

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.