


品番：EA824BZ-9

品名：9mm マルチドリル(六角軸/非金属用)



販売価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
カタログ価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/18 03:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0958ページ		



仕様

適用材	一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴム	六角シャンク	1/4" (6.35mm)
全長	80mm	刃先径	9mm
有効長	40mm	適正回転数	3,000rpm以下 ※樹脂材への穴あけ15mm以上: 1,300~3,000回転/分未満
適用機種	・インパクトドライバ14.4V以上 ・ドリルドライバ14.4V以上 ・電気ドリル ・ボール盤	材質	普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)

1本で多種材への穴あけが可能なマルチドリル

鋭角タイプの先端形状で、木材はもちろん、割れやすいアクリル等にも穴あけが可能。

推す力を加えた分だけ切削するためコントロールがやすく、貫通穴・止め穴作業にも最適です。

入口・出口ともにバリ・割れの少ない、美しい穴あけが可能

回転専用/非金属用

※樹脂材への穴あけには捨て板をおすすめします

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.