


品番：EA824CG-20B

品名：0.3- 1.0mm/20本組 ストレートドリル(HSS)



販売価格	3,310円(税抜) / 3,641円(税込)		
カタログ価格	3,310円(税抜) / 3,641円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/21 07:43現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0878ページ		



仕様

〈セット内容〉	サイズ(各1本): 0.3・0.35・0.38・0.4・0.45・0.5・0. 52・0.55・0.58・0.6・0.65・0.7・0. 75・0.78・0.8・0.82・0.85・0.9・0. 95・1.0mm	材質	HSS (ハイス)
適用機種	・電動式ミニルーター ・フレキシブルシャフト(高速回転仕様)	入数	20本

極細マイクロドリル刃セット

基盤、真珠、貴金属、装飾品、プラモデルなどの精密穴あけ作業に

電動/手動ピンバイスでも使用可能です。

【使用上の注意】

- ・ピンバイスはドリルサイズに合ったものを使用し、チャックにしっかりとドリル刃を固定します。
- ・1mm以下の極細ドリルの穴あけは、「直角」に「無理をせず」「充分注意」して作業をしてください。
- ・穴が貫通すると、直角にゆっくりと引き抜きます。
- ・加工物が金属のときは、切削油などをつけてください。
- ・ボール盤をしようするときは、専用のピンバイスをしようするか、チャック能力をご確認の上、使用してください。
- ・作業中は、切削くずや微小部品などが飛び散ることがあり、非常に危険です。保護めがねをご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

