

品番：EA824CP-1.5

品名：1.5X 68mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 660円(税抜) / 726円(税込) | | |
| カタログ価格 | 660円(税抜) / 726円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/06/21 06:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0889ページ | | |



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さや酸化特性を兼ね備え、鋼に比べて、タンタル・ニオブ・コバルト・バナジウムなどの合金成分を含有し、焼入れ焼戻し等の熱処理を経た後、研磨により製造されて使用される。また、硬度の差と比較すると、磨耗特性においては劣るが、靱性に優れている。

仕様

| | | | |
|--------|-------------------------|--------|-----------------|
| メーカー | 大西工業 | 型番 | 020-015 |
| 用途 | 鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用 | 刃先径 | 1.5 |
| 全長 | 68mm | 有効長 | 23mm |
| 六角シャンク | 6.35mm | つかみの軸長 | 14mm(許容差±0.5mm) |
| 材質 | HSS(ハイス鋼) | 重量 | 14g |

インパクトドライバーに使用可能です。

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.