品番：EA824CP-2.7

品名：2.7x 94mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)

販売価格	735円（税抜）／ 809円（税込）			
カタログ価格	735円（税抜）／809円(税込)			
在庫数	最新在庫：7　（2026/02/17 00:26現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0889ページ			



仕様

メーカー	大西工業	型番	020-027
用途	鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用	刃先径	2.7mm
全長	94mm	有効長	37mm
六角シャンク	6.35mm	つかみの軸長	14mm（許容差±0.5mm）
材質	HSS（ハイス鋼）	重量	20g
インパクトドライバーに使用可能です。			
6角軸（6.35mm）仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。			
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。			
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.