

品番 : EA824CP-3.6

品名 : 3.6x106mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	840円(税抜)／924円(税込)		
カタログ価格	840円(税抜)／924円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/17 00:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0889ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSは高速度鋼(High-speed steel)の略で、  
あり、ハイススピード・スチールを鋼の一種でハイス  
と呼ばれる別名で、ハイスは、工具の刃先部を  
取り扱う業者による呼称で、主に、シングルテ  
ン、モリブデン、チタニウムなどといった合金を  
含有する高炭素鋼で、工具としての耐久性が  
高く、研削により適用されて使用される。また、  
溶接性が高く、耐熱性がある。耐摩耗性においては  
アルミニウムを上回っている。

## 仕様

メーカー	大西工業	型番	020-036
用途	鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の 穴あけ用	刃先径	3.6mm
全長	106mm	有効長	48mm
六角シャンク	6.35mm	つかみの軸長	14mm(許容差±0.5mm)
材質	HSS(ハイス鋼)	重量	22g

インパクトドライバーに使用可能です。

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。

先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.