

品番 : EA824CP-3.9

品名 : 3.9x109mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	890円(税抜)／979円(税込)		
カタログ価格	890円(税抜)／979円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/02/17 00:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0889ページ		



仕様

メーカー	大西工業	型番	020-039
用途	鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用	刃先径	3.9mm
全長	109mm	有効長	51mm
六角シャンク	6.35mm	つかみの軸長	14mm(許容差±0.5mm)
材質	HSS(ハイス鋼)	重量	22g

インパクトドライバーに使用可能です。

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。

先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.