

品番 : EA824CP-4.0

品名 : 4.0x113mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	825円(税抜)／908円(税込)		
カタログ価格	825円(税抜)／908円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/17 00:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0889ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSは高速度鋼(High-speed steel)の略称で、
あら、ハイスピード・スチールを鋼のハイス
とも呼ぶ。ハイスは、スチールの一種で、タングステン
鋼やモリブデン鋼などを主成分として、タングステン
、モリブデン、チタンなどといった合金成分
を含有する。主に工具鋼として用いられる。しかし、
後、研削により使用されて使用される。また、
研削工具として用いられる。耐摩耗性においては
タングステン鋼を上回っている。

仕様

メーカー	大西工業	型番	020-040
用途	鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の 穴あけ用	刃先径	4.0mm
全長	113mm	有効長	54mm
六角シャンク	6.35mm	つかみの軸長	14mm(許容差±0.5mm)
材質	HSS(ハイス鋼)	重量	22g

インパクトドライバーに使用可能です。

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。

先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.