

品番：EA824CP-4.2

品名：4.2x113mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 905円(税抜) / 996円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 905円(税抜) / 996円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 9 (2026/06/21 04:46現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0889ページ                      |      |   |



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを特徴とする超硬合金(HSS)を基盤として、切削性能を向上させるために、タングステン、ニオブ、コバルトなどの合金元素を添加し、焼入れ焼戻し熱処理を施した鋼。硬質により磨耗に強く、切削速度と切削量を比較すると、超硬鋼に劣ってはいるが、切削性に優れている。

### 仕様

|        |                         |        |                 |
|--------|-------------------------|--------|-----------------|
| メーカー   | 大西工業                    | 型番     | 020-042         |
| 用途     | 鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用 | 刃先径    | 4.2mm           |
| 全長     | 113mm                   | 有効長    | 54mm            |
| 六角シャンク | 6.35mm                  | つかみの軸長 | 14mm(許容差±0.5mm) |
| 材質     | HSS(ハイス鋼)               | 重量     | 24g             |

インパクトドライバーに使用可能です。

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。

先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.