

品番：EA824CP-4.9

品名：4.9x122mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	1,010円(税抜) / 1,111円(税込)		
カタログ価格	1,010円(税抜) / 1,111円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/21 04:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0889ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを意味するHSSとも呼ばれる。HSSは高温での硬さや酸化特性を兼ね備え、鋼に比べて、タンダスラック、およびアブレーションに強い金属組成を有し、切削し、熱入り等の熱処理を施した後、硬質により磨かれて使用される。また、硬度を比較すると、超硬鋼材に劣ってはいるが、磨耗に優れている。

仕様

メーカー	大西工業	型番	020-049
用途	鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用	刃先径	4.9mm
全長	122mm	有効長	62mm
六角シャンク	6.35mm	つかみの軸長	14mm(許容差±0.5mm)
材質	HSS(ハイス鋼)	重量	26g

インパクトドライバーに使用可能です。

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。

先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.